

Garant**HSS upuštač 120°, bez prevlake, Vanjski-Ø DC: 8mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150020 8
GTIN	4045197364678
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Žlijebovi brušeni iz punog komada. Prikladno i za čelik < 900 N/mm².
Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Tehnički opis

Najmanji Ø upuštanja	2 mm
Tolerancija drške	h9
Vanjski Ø	8 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,09 mm/okr
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	49 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	120 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		