

**Garant****Strojni ureznik HSSE-PM Oblik B, bez prevlake, M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131280 M4
GTIN	4045197069405
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****Prednost:**

Veća otpornost na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,7 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,3 mm

**Tehnički opis**

Nagib navoja	0,7 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	3,3 mm
Ø navoja	4 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	4,5 mm
Ukupna duljina L	63 mm

4-kutna drška □	3,4 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M4
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

