

Garant**Garnitura upuštača za skidanje srha br. 150065 u kutiji 90°****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150070
GTIN	4045197185808
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Posebna geometrija reznih oštrica olakšava obradu. Odvojene čestice se odvođe kroz prolaznu rupu u smjeru drške.

Dio isporuke:

Po 1 upuštač: art. 150065 vel. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 (područje upuštača 2 – 25 mm).

Pohrana u: Plastična kutija

Tehnički opis

Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Upuštač za skidanje srha90° tip 15	150065 15
Upuštač za skidanje srha90° tip 10	150065 10
Upuštač za skidanje srha90° tip 20	150065 20
Upuštač za skidanje srha90° tip 5	150065 5
Upuštač za skidanje srha90° tip 25	150065 25