

Garant**Strojni urezник Oblik B DIN 371, bez prevlake, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131150 M3
GTIN	4045197068958
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**Vel. M2,3 i M2,6 sa starim DIN profilom. **ISO 2 6H****HSS-E****Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	0,5 mm
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		