

Garant**Strojni ureznik HSSE-PM Oblik CS, bez prevlake, M: M6****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 131290 M6 |
| GTIN | 4045197069511 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.**

(Oblik CS) 2–3 – brzine rezanja – sa zasjekom.

Prednost:

Veća otpornost na trošenje.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 5 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Nagib navoja | 1 mm |
| Ø navoja | 6 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø osnovne rupe | 5 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Standard | DIN 371 |
| Ø drške D _s | 6 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS E PM |
| Dubina navoja | 18 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M6 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | CS |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrkla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 18 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 18 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 18 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima