

Garant**Strojni ureznik 6G DIN 376, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 131350 M8 |
| GTIN | 4045197069665 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G** = Nadmjera 0,02 – 0,04 mm.**Sve veličine:** Drška **prema DIN 376 (= sužen Ø drške)**, prikladno za navoje na teško dostupnim mjestima.**Upotreba:**Za komponente koje se **galvaniziraju** nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

Tehnički opis

| | |
|--------------------|---------|
| Broj steznih utora | 3 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ø navoja | 8 mm |
| Ø osnovne rupe | 6,8 mm |
| Nagib navoja | 1,25 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Standard | DIN 376 |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 90 mm |
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm |
| Razred tolerancije | ISO 3 6G |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 24 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M8 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | B |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3xD kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Ulje | prikladno | | |

mokro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima