

Garant
Strojni ureznik 6G DIN 371, bez prevlake, M: M2

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131300 M2
GTIN	4045197069573
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G = Nadmjera 0,02 – 0,04 mm.
Upotreba:

 Za komponente koje se **galvaniziraju** nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 0,4 mm

Ukupna duljina L: 45 mm

 Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 1,6 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	2
Nagib navoja	0,4 mm
Broj oštrica Z	2
Ø osnovne rupe	1,6 mm
Ø navoja	2 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D _s	2,8 mm

Ukupna duljina L	45 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

