

Garant**Strojni ureznik 6G DIN 376, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131350 M10
GTIN	4045197069672
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G** = Nadmjera 0,02 – 0,04 mm.**Sve veličine:** Drška **prema DIN 376 (= sužen Ø drške)**, prikladno za navoje na teško dostupnim mjestima.**Upotreba:**Za komponente koje se **galvaniziraju** nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	3
Ø navoja	10 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	8,5 mm

Standard	DIN 376
Ø drške D _s	7 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima