

**Garant****Strojni ureznik 6G DIN 371, bez prevlake, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131300 M2,5
GTIN	4045197069580
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.****Tolerancijsko polje ISO 3 / 6G** = Nadmjera 0,02 – 0,04 mm.**Upotreba:**Za komponente koje se **galvaniziraju** nakon urezivanja navoja, ili se suze nakon kaljenja.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 3 6G

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	2,05 mm
Broj steznih utora	2
Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	0,45 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	2,8 mm

Ukupna duljina L	50 mm
4-kutna drška □	2,1 mm
Razred tolerancije	ISO 3 6G
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	7,5 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M2,5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

