

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, MF: 14X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136260 14X1,5
GTIN	4045197079206
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na rezu oštricu.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12,5 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ø navoja	14 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	12,5 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Ø drške D _s	11 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 374
Dubina navoja	42 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M14×1,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima