

**Garant****Strojni ureznik HSS-E-PM, vaporiziran, MF: 16X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137055 16X1,5
GTIN	4045197272447
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na reznu oštricu.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	14,5 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Ø navoja	16 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	9 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX

Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 374
Dubina navoja	32 mm
Vrsta navoja	MF
Veličina navoja	M16×1,5
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2×D kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	9 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	4 m/min	S
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		