

**Uljna mazalica, Unutarnji navoj Ø: 3/8col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Ovisno o zahtjevu jedinica za održavanje koju se može sastavljati, koja se može po volji proširivati pomoću hvataljke za spajanje.

Jedinica za održavanje u modularnoj građevnoj seriji („multifix“ sistem), sastoji se od tlačnog amortizera, uljna mazalica i filtra. Područje regulacije 0,5 – 10 bara, radni tlak maks. 16 bara, radna temperatura maksimalno 60 °C.

Prednost:

Jedinica za održavanje je individualno prilagodljiva, npr. s više regulatora tlaka, bez uljne mazalice (za bezuljne alate), i dr.

Upotreba:

Za naprave u tlačnom području do 16 bara. Kompatibilno s proizvođačima CEJN, RECTUS i JWL.

Tehnički opis

Visina (H)	196 mm
Unutarnji navoj Ø	3/8 col
Vrijednost protoka kod 3-dijelne jedinice za održavanje	1150 l/min

Ukupna duljina (L) kao 3-dijelna jedinica za održavanje	183 mm
Vrsta proizvoda	Podmazivači

Pribor

Polikarbonatni spremnik za mazalice Staklo Ø 33 mm	080023 33
--	-----------