

HOLEX**Garnitura upuštača br. 150175 u kutiji 90°, bez prevlake, broj upuštača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150320 6
GTIN	4045197086044
Razred artikla	12M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radialno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150175 6
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150175 19
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150175 10
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150175 15
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150175 8