

**Garnitura upuštača br. 150175 u kutiji 90°, bez prevlake, broj upuštača: 17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150320 17
GTIN	4045197086068
Razred artikla	12M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Tehnički opis

Broj upuštača	17
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150175 15
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 7 mm	150175 7
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150175 6
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150175 19
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 5 mm	150175 5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150175 10
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 25 mm	150175 25
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 23 mm	150175 23
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150175 6,3

