


Garant**Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 12,4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150378 12,4
GTIN	4045197086358
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:****Svi upuštači s 3 oštrice**, radialno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade boljima nego prema DIN 335-C.

Tehnički opis

Ø prethodnog bušenja	2,8 mm
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,12 mm/okr
Tolerancija drške	h9
Najmanji Ø upuštanja	2,8 mm
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991	M6
Vanjski Ø	12,4 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	56 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	33 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	65 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		

suho

prikladno samo u
posebnim uvjetima