

HOLEX**Garnitura upuštača br. 150180 u kutiji 90°, TiN, broj upuštača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150340 6
GTIN	4045197086075
Razred artikla	12M

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150184 10

Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150182 10
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150182 15
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150180 6
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150182 6
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150180 15
Upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150184 6