

Garant**Garnitura upuštača br. 150150 u kutiji 90°, bez prevlake, broj upuštača: 6**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150310 6
GTIN	4045197086020
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Garnitura upuštača **u kutiji**.

Praktična za montažu i radionicu.

Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150150 15
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150150 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150150 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150150 8
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150150 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5