

**Garnitura upuštača br. 150180 u kutiji 90°, TiN, broj upuštača: 7****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 150340 7 |
| GTIN | 4045197086082 |
| Razred artikla | 12M |

Opis**Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

Tehnički opis

| | |
|-------------------|------------|
| Broj upuštača | 7 |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Prevlaka | TiN |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj |

| | |
|-----------------|--|
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 335 C |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Prsten u boji | zeleno |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno samo u posebnim uvjetima | 70 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 33 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 28 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 27 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 27 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 8 m/min | P |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm | 150184 11,5 |
| HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 15 mm | 150182 15 |
| Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 19 mm | 150180 19 |
| | 150182 10 |

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 10 mm

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 25 mm

150184 25

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 8 mm

150182 8

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 25 mm

150180 25

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 19 mm

150182 19

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 8 mm

150180 8

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 6 mm

150182 6

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm

150180 11,5

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm

150182 11,5

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 10 mm

150184 10

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 15 mm

150180 15

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 15 mm

150184 15

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 19 mm

150184 19

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 6 mm

150184 6

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90° Vanjski-Ø Dc 25 mm

150182 25

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 10 mm

150180 10

Upuštač 90° Vanjski-Ø Dc 6 mm

150180 6

HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom i 3 stezne površine 90° Vanjski-Ø Dc 8 mm

150184 8