



Strojni ureznik kratki, bez prevlake, M: M3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	131600 M3
GTIN	
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Upotreba:

Kao ručni ili strojni ureznik.

Tehnički opis

Nagib navoja	0,5 mm
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 352
Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	40 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	9 mm
Vrsta navoja	M

Veličina navoja	M3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		