

**Garant****Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150315 6
GTIN	4045197365026
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**Garnitura upuštača **u kutiji.**

Praktična za montažu i radionicu.

**Sadržaj:**

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Tehnički opis**

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiAlN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9

Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	34 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

## Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150170 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150170 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150170 15
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150170 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150170 8
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5