

**Garant**
**Strojni ureznik Oblik B, vrlo dugačak, bez prevlake, M: M20**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131760 M20
GTIN	4045197070302
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**
**Sa zasjekom.**
**S ekstra dugačkom drškom.**
**≤ M10: drška u skladu s DIN 371;**
**≥ M12: drška u skladu s DIN 376.**
**Prednost:**
**Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: Norma proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 280 mm

 Ø drške D<sub>3</sub>: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 17,5 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	20 mm
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,5 mm
Standard	Norma proizvođača

Ø drške D <sub>s</sub>	16 mm
Ukupna duljina L	280 mm
4-kutna drška □	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

