

Garant**Garnitura upuštača br. 150170 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150315 17
GTIN	4045197365040
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**Garnitura upuštača **u kutiji.**

Praktična za montažu i radionicu.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tehnički opis

Broj upuštača	17
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiAlN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9

Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	34 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150170 15
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150170 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150170 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150170 8
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150170 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 25 mm	150170 25
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 23 mm	150170 23
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 7 mm	150170 7
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 5 mm	150170 5