

**Garant****Strojni ureznik s isprekidanim reznim oštricama, bez prevlake, M: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131650 M10
GTIN	4045197069955
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Sa zasjekom.**

Svaka druga rezna oštrica vodećeg navoja je izostavljena, zbog čega je **smanjen moment i bolja raspodjela maziva.**

**Prednost:**

**Idealno za elastične materijale i obratke s tankim stijenkama.** Zahvaljujući malom otporu trenja, ne dolazi do deformacije materijala.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 100 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 10 mm

4-kutna drška □: 8 mm

Ø osnovne rupe: 8,5 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	8,5 mm
Ø navoja	10 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,5 mm
Standard	DIN 371

Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	100 mm
4-kutna drška □	8 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	30 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M10
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u  
posebnim uvjetima