

Garant**Strojni ureznik, vaporiziran, G: G1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137350 G1
GTIN	4045197079909
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**Vaporizirana površina protiv navarivanja materijala na rezu oštricu. **HSS****Upotreba:****Za cilindrični Whitworth cijevni navoj** DIN ISO 228/1 (za spojeve ne brtve u navoju).**Tehnički opis**

Broj steznih utora	5
Ø navoja	33,25 mm
Nagib navoja	2,309 mm
Ø osnovne rupe	30,75 mm
Navoji po colu	11
Broj oštrica Z	5
Rezni materijal	HSS
Ø drške D _s	25 mm
Ukupna duljina L	160 mm
4-kutna drška □	20 mm
Dubina navoja	99,75 mm
Veličina navoja	G1
Prevlaka	vaporiziran

Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		