

**Garant****Strojni ureznik dugačak, bez prevlake, M: M3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131800 M3
GTIN	4045197070333
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Dugačka drška (sa suženim Ø drške za veće dubine primjene).</B>

**Prednost:**

Osobito prikladan <B>za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.</B>

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 357

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,5 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Ø osnovne rupe: 2,5 mm

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,5 mm
Nagib navoja	0,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	3 mm
Standard	DIN 357
Ø drške D <sub>s</sub>	2,2 mm
Ukupna duljina L	70 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H

Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M3
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	A
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		