

Garant**Garnitura upuštača, ekstra dugi br. 150372 u kutiji 90°, broj upuštača: 6**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150374 6
GTIN	4045197086242
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Praktično za montažu i radionicu.

Precizni upuštač br. 150372, s ekstra dugačkom drškom.

Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Dio isporuke:

6-dijelni set upuštača u kutiji.

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	Standard proizvođača
Drška	Cilindrična drška s h9

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Pribor

Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm	150372 8,3
Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150372 12,4
Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150372 20,5
Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150372 16,5
Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150372 6,3
Precizni upuštač, ekstra dugi90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150372 10,4