



## Pneumatska olovka za graviranje, tip: P2505



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079710 P2505
GTIN	7322590010102
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Olovka za graviranje veličine olovke** s poboljšanom glavom za graviranje za označivanje alata, graviranje i fino ukrašavanje. Jednostavno izmjenjivi šiljak od tvrdog metala.

#### Dio isporuke:

Uključuje potrebnu nazuvicu. Uključuje 1,8 m PVC-crijevo, unutarnji  $\varnothing$  3,2 mm.

Uključuje potrebnu nazuvicu.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

#### Napomena:

Rezervni komplet za tokarski nož naći ćete pod br. 079719.

### Tehnički opis

$\varnothing$	19 mm
Udarna frekvencija	190 Hz
Težina	0,12 kg
Duljina	148 mm
Oznaka proizvođača	P2505
maksimalne vibracije prema EN	5,6 m/s <sup>2</sup>

Radna buka	72 dB(A)
maksimalna potreba za zrakom	36 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Zatik za rezbarenje

---

## Pribor

Servisna garnitura, uključuje iglu za graviranje	079719
--	--------