

Garant**Strojni ureznik Oblik B, vrlo dugačak, bez prevlake, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131760 M5
GTIN	4045197070241
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Sa zasjekom.****S ekstra dugačkom drškom.**≤ **M10: drška u skladu s DIN 371;**≥ **M12: drška u skladu s DIN 376.****Prednost:**Izrazito prikladno **za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: Norma proizvođača

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D₃: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,8 mm
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	5 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	Norma proizvođača

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	125 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

