

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 8-32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137860 8-32
GTIN	4045197080165
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E****Upotreba:**

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 4,16 mm

Ukupna duljina L: 63 mm

Ø drške D_s: 4,5 mm

4-kutna drška □: 3,4 mm

Ø osnovne rupe: 3,5 mm

Tehnički opis

Navoji po colu	32
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	3,5 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Ø navoja	4,16 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	4,5 mm
Ukupna duljina L	63 mm
4-kutna drška □	3,4 mm
Dubina navoja	8,34 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	8-32 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

