

Garant**Strojni ureznik dugačak, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 131800 M8 |
| GTIN | 4045197070388 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:**

Dugačka drška (sa suženim Ø drške za veće dubine primjene).

Prednost:

Osobito prikladan za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS

Standard: DIN 357

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 6,8 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Ø osnovne rupe | 6,8 mm |
| Ø navoja | 8 mm |
| Nagib navoja | 1,25 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Broj steznih utora | 3 |
| Standard | DIN 357 |
| Ø drške D _s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 125 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 4-kutna drška □ | 4,9 mm |
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS |
| Dubina navoja | 16 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M8 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | A |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod prolazne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 9 m/min | K |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

