

HWPickardt

Stupanj udara 0 – 9, visina natpisa: 3mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085465 3
GTIN	4250191110057
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Najviši stupanj kvalitete zbog CNC graviranja i poboljšanih glava. Jednostavna upotrebu zahvaljujući dodatnim znakovima i erodiranim udarnim dijelovima. Širina kotača = visina znakova + 3 mm.

Upotreba:

Korisno rješenje za varijabilno označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Napomena:

Kružni žigovi sa slovima (3 kotačića) ili posebnim znakovima isporučivi su na upit.

Tehnički opis

maksimalna čvrstoća materijala površine za utiskivanje	1200 N/mm ²
Visina natpisa	3 mm
Vanjski Ø stupnja udarca	78 mm
Ø osnovne rupe	10 mm
Vrsta proizvoda	Udarni kotač

