

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 12-24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137860 12-24
GTIN	4045197080196
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Stabilna izvedba, s desnom spiralom. HSS-E****Upotreba:**

&lt;B&gt;Za grubi navoj UNC&lt;/B&gt; ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 24

Ø navoja: 5,49 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,5 mm

**Tehnički opis**

Ø navoja	5,49 mm
Nagib navoja	1,058 mm
Navoji po colu	24
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	4,5 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	80 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Dubina navoja	12,7 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	12-24 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Kut spirale	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

