



## Strojni ureznik HSS-E oblik E, TiN, Col: G1/4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	137800 G1/4
GTIN	4045197080103
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

Površina velike tvrdoće sloja. Primjenjiv s <B>emulzijom</B> (udio masti najmanje 8 %).

#### Upotreba:

<B>Za cilindrični Whitworth cijevni navoj</B> DIN ISO 228/1 (spojevi koji ne zabrtvljuju u navoju).

#### Napomena:

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvod je br. 137805.**

Vrsta navoja: G

Kut profila navoja vijka: 55 stupanj

Standard: DIN 5156

Oblik rezanja: E

Spiralni kutnik: 40 stupanj

Unutarnje hlađenje: false

Rezni materijal: HSS E

Okreti po colu: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 100 mm

Ø drške: 11 mm

Kvadratna drška: 9 mm

Ø jezgre rupe: 11,8 mm

### Tehnički opis

Kut narezivanja	50 stupanj
Nagib navoja	1,337 mm

Ø navoja	13,16 mm
Okreti po colu	19
Ø jezgrene rupe	11,8 mm
Broj oštrica Z	4
Broj steznih utora	4
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	11 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	100 mm
Kvadratna drška	9 mm
Dubina navoja	26,3 mm
Veličina navoja	G1/4
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	G
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Standard	DIN 5156
Oblik rezanja	E
Spiralni kutnik	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	zeleno