



Pneumatska tračna brusilica, tip: G2410



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

AtlasCopco tračna brusilica za primjenu na **suženim mjestima**. Kut između rukohvata i vodilice brusne trake podesiv je radi boljeg rukovanja. Veličina brusne trake 13×305 mm (vidi br. 558205, 558423).

Upotreba:

Za brušenje, skidanje srhova, pretapanje, završavanje i poliranje, idealno i za fleksibilnu obradu teško dostupnih mjesta.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Napomena:

Odgovarajuće brusne trake pronaći ćete u katalogu 55, svezak 2 na str. 368 – 371.

Tehnički opis

Duljina trake	305 mm
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Radna buka	89 dB(A)

Težina	0,9 kg
Širina trake	13 mm
Izlazna snaga	275 W
Oznaka proizvođača	G2410
maksimalna potreba za zrakom	660 l/min
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Tračno brusilo

Pribor

Kontaktni krak za tračnu brusilicu G2410 tip 2410	079563 2410
---	-------------