

**Garnitura žigova sa slovima, 27 dijelova Normalni natpis A – Z, &, visina natpisa: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085455 3
GTIN	4045197344328
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Od žilavog i tvrdog čelika s posebno preciznim strojnim graviranjem i tolerancijom dubine; točno centrirani. Kalibrirana drška, prokaljena. Poboljšanje udarne glave za visoku radnu sigurnost. Zapakirano u plastičnu kutiju.

Visoka kvaliteta, brunirana površina.

Upotreba:

Za označavanje materijala s **čvrstoćom do 1200 N/mm²**.

Napomena:

Na upit ostali ručni i strojni žigovi svih vrsta, kao npr. žig s logom tvrtke, mogu se isporučiti prema zadanim parametrima.

ukupna duljina: 63,5 mm

Debljina drška: 6,35

Tehnički opis

ukupna duljina	63,5 mm
Debljina drška	6,35

List s podacima

Visina natpisa	3 mm
Vrsta proizvoda	Ručni udarni pečat

Pribor

Držać za udarne žigove tip GRIP	085475 GRIP
---------------------------------	-------------