

**Garant****Garnitura upuštača br. 150379 u kutiji 90°, TiCN, broj upuštača: 17****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150385 17
GTIN	4045197445834
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**Garnitura upuštača **u kutiji**.

Praktična za montažu i radionicu.

**Svi upuštači s 3 oštrice**, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

**Sadržaj:**

po 1 precizni upuštač: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Tehnički opis**

Broj upuštača	17
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiCN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	plava
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

## Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 25 mm	150379 25
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 5 mm	150379 5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 7 mm	150379 7
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150379 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150379 8
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 23 mm	150379 23