

## Plosnati magnet bez navoja, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 10mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085920 10
GTIN	2050000964909
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

- Postojan natemperaturu do najviše 200°C.
- Pocičana površina, jezgra magneta do samarij-kobalta (SmCo<sub>5</sub>).
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem, lijepljenjem ili lijevanjem.

### Tehnički opis

Ø	10 mm
Nazivna sila stezanja	20 N
Visina	4,5 mm
Materijal površine	pocičano
maksimalna postojanost na temperaturi	200 °C
Težina	2,5 g
Materijal jezgre magneta	SmCo <sub>5</sub>
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

