

Garant**Strojni urezник, bez prevlake, M: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131850 M20
GTIN	4045197070531
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Povećani zasjek. Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Prednost:

Izuzetno čvrst, optimalno vlastito vođenje i bez naknadnog urezivanja kod povratnog hoda.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Ø navoja	20 mm
Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Nagib navoja	2,5 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376

Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		