



Pneumatska ekscentar brusilica, tip: G2438-65N



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke. Za **grubo brušenje i međubrušenje** s 5 mm pomakom **bez usisavanja**.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

Tehnički opis

Ø brusnog diska	150 mm
Težina	0,9 kg
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min
Oznaka proizvođača	G2438-6.5N

Radna buka	85 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN	10,5 m/s ²
Hod	5 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

Pribor

Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 400	567775 400
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 120	567775 120
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 40	567775 40
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 320	567775 320
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 240	567775 240
PU disk za brušenje na čičak-trakuDynaMaze Vanjski Ø 150 mm	567872 150
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 800	567775 800
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 60	567775 60
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 180	567775 180
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 80	567775 80
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 600	567775 600