

Garant
VHM upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 12,4 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Vrlo **čvrsta izvedba**, s više oštrica, **posebna geometrija** za **najveća opterećenja**. **Za upuštanje** i **skidanje srha** bez vibriranja alata. **Za materijale koji se teško strojno obrađuju**. Glava od tvrdog metala zalemljena na dršku. Iznimno prikladno za **bainitni lijevi (ADI)**.

Napomena:

Kod primjene obavezno voditi računa o stabilnosti procesa!

Unutarnje hlađenje: ne

Broj oštrica Z: 5

Broj oštrica Z: 5

Najmanji Ø upuštanja: 4 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 8 mm

Posmak f u GJS ADI-u > 800 N/mm²: 0,06 mm/okr

Tehnički opis

Tolerancija drške	h9
Ø prethodnog bušenja	4 mm
Najmanji Ø upuštanja	4 mm
Posmak f u GJS ADI-u > 800 N/mm ²	0,06 mm/okr
Vanjski Ø	12,4 mm
Ø drške D _s	8 mm

Ukupna duljina L	56 mm
Broj oštrica Z	5
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Drška	Cilindrična drška
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo