

HOLEX
Upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 100mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150395 100
GTIN	4045197087003
Razred artikla	12M

Opis
Izvedba:

Upuštači s radijalno brušenim žljebovima. Žljebovi su do vel. 31 brušeni iz punog materijala. Kut klina mijenja se prema Ø upuštača, tako da se optimalno oblikuje odvojena čestica. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni čime se olakšava strojna obrada.

Upuštač kao povoljnija industrijska alternativa.

Napomena:

Za upuštače s drškom 6,3 mm (1/4 cola); pogledajte grupu 67.

Odgovarajuće redukcijske drške vidi **br. 343000-343530**.

Tehnički opis

Vanjski Ø	100 mm
Najmanji Ø upuštanja	28 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm ²	0,35 mm/okr
Ø prethodnog bušenja	28 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Morse konus MK	4
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS

Standard	DIN 335 D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		