

Garant**Garnitura upuštača br. 150379 u kutiji 90°, TiCN, broj upuštača: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150385 6
GTIN	4045197445810
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**Garnitura upuštača **u kutiji**.

Praktična za montažu i radionicu.

Svi upuštači s 3 oštrice, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač, izrađen s užim tolerancijama izrade nego li što je navedeno u DIN335-C.

Sadržaj:

po 1 precizni upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Tehnički opis

Broj upuštača	6
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiCN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS E

Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	plava
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Pribor

Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 10 mm	150379 10
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizni upuštač90° Vanjski-Ø Dc 8 mm	150379 8