


Garant

Precizni upuštač HSS 90°, TiCN, Vanjski-Ø Dc: 12,4 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Precizan upuštač s 3 rezne oštrice, radijalno brušeni žlijebovi. Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Unutarnje hlađenje: da

Broj oštrica Z: 3

Broj oštrica Z: 3

Najmanji Ø upuštanja: 2,8 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 8 mm

za vijke s upuštenom glavom DIN 7991: M6

Posmak f u INOX-u < 900 N/mm²: 0,06 mm/okr

Tehnički opis

Posmak f u INOX-u < 900 N/mm ²	0,06 mm/okr
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991	M6
Ø prethodnog bušenja	2,8 mm
Vanjski Ø	12,4 mm
Tolerancija drške	h9
Najmanji Ø upuštanja	2,8 mm
Ø drške D _s	8 mm

Ukupna duljina L	56 mm
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	TiCN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h6
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	plavo
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo