

**Garant****Precizni upuštač 90°, bez prevlake, Vanjski-Ø Dc: 20,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150390 20,5
GTIN	4045197086730
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Upuštači s radijalno brušenim žljebovima. Žljebovi su do vel. 31 brušeni iz punog materijala. Kut klina mijenja se prema Ø upuštača, tako da se optimalno oblikuje odvojena čestica. Vrh upuštača kao i slobodna površina su brušeni čime se olakšava strojna obrada.

Precizni upuštač, koji se proizvodi s uskim tolerancijama izrade prema DIN335-D.

**Napomena:**

Odgovarajuće redukcijske drške vidi **br. 343000-343530**.

Za upuštače s drškom 6,3 mm (1/4 cola); pogledajte grupu 67.

**Tehnički opis**

Ø prethodnog bušenja	3,5 mm
Vanjski Ø	20,5 mm
Posmak f u čeliku < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/okr
za vijke s upuštenom glavom DIN 7991	M10
Najmanji Ø upuštanja	3,5 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Morse konus MK	2
Broj oštrica Z	3
Prevlaka	bez prevlake
Vrh kuta upuštača	90 stupanj

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 335 D
Drška	Morse konus
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	33 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	27 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	27 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		