

## Plosnati magnet bez navoja, Ferit, Ø: 50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085910 50
GTIN	2050000965074
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od **tvrdog ferita**.

- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

#### Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.

### Tehnički opis

Ø	50 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Nazivna sila stezanja	220 N
Visina	10 mm
Težina	100 g
Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet