

**Strojni ureznik, TiN, UNC: 3/4-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	137865 3/4-10
GTIN	4045197533203
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

<B>Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 20°.</B> S <B>specijalnom TiN prevlakom,</B> za <B>čelike postojane na koroziju i kiselinu.</B> Primjenjivo s <B>emulzijom</B> (udio masti najmanje 8 %).

**Upotreba:**

<B>Za jedinični grubi navoj UNC</B> ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: C

Spiralni kutnik: 20 stupanj

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 2xD kod slijepe rupe

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Okreti po colu: 10

Ø navoja: 19,05 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 125 mm

Ø drške: 14 mm

Kvadratna drška: 11 mm

Ø jezgrene rupe: 16,5 mm

**Tehnički opis**

Kut narezivanja	50 stupanj
Okreti po colu	10

Broj oštrica Z	4
Ø navoja	19,05 mm
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2,54 mm
Ø jezgrene rupe	16,5 mm
Standard	DIN 376
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	14 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	125 mm
Kvadratna drška	11 mm
Dubina navoja	38,1 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	3/4-10
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo