

Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 25
GTIN	2050000965272
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Tehnički opis

Navojni prihvati	da
Nazivna sila stezanja	40 N
Ø	25 mm
Visina	7 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Visina s navojem	15 mm
Navoji	M4 mm
Materijal površine	pocinčano
Težina	22 g

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

Pribor

Garnitura kuka s vanjskim navojem.10-dijelni navoji M4	085921 M4
--	-----------