



## Precizna cilindrična brava s visokim lukom različito zatvaranje, Ø kućišta: 30mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085875 30
GTIN	4003482032404
Razred artikla	08Q

### Opis

#### Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.

S ekstra visokim lukom.

Serijski 116 Profi na upit je isporučiva u sljedećim posebnim izvedbama: Brave prema predlošku izrade ili sa zaključavanjem, s ključanicom za glavni ključ i s dodatnim ključem.

#### Funkcija:

**Zaključava jedna vrata** znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo **jednu** bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

#### Dio isporuke:

Lokot s 2 ključa.

### Tehnički opis

visok luk	da
s poklopcem za ključanicu	ne

Unutarnja visina luka	45 mm
Materijal luka	Čelik, kromiran
Ø luka	5 mm
Mehanizam za zaključavanje	precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Broj ključeva	2
Ø kućišta	30 mm
prikladno za uloške	ne
Kaljeni luk	da
Materijal kućišta	Mjed
Dvostruko blokirani luk	da
kompatibilan sa sustavom zaključavanja	ne
Zaključavanje	različito zatvaranje
Broj lokota	1
Seriya	116 Profi
Vrsta proizvoda	Lokot