



Strojni ureznik, TiN, UNF: 1/4-28



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	138005 1/4-28
GTIN	4045197533357
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, s užljebljenjem u desnu stranu od 20°. S specijalnom TiN prevlakom, za čelike postojane na koroziju i kiselinu. Primjenjivo s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za jedinični fini navoj UNF ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: C

Spiralni kutnik: 20 stupanj

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 2xD kod slijepe rupe

Vrsta navoja: UNF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Okreti po colu: 28

Ø navoja: 6,35 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 80 mm

Ø drške: 4,5 mm

Kvadratna drška: 3,4 mm

Ø jezgrene rupe: 5,5 mm

Tehnički opis

Kut narezivanja	50 stupanj
Broj steznih utora	3

Ø navoja	6,35 mm
Ø jezgrene rupe	5,5 mm
Broj oštrica Z	3
Okreti po colu	28
Standard	DIN 374
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	4,5 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	80 mm
Kvadratna drška	3,4 mm
Dubina navoja	12,7 mm
Nagib navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Veličina navoja	1/4-28
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	C
Spiralni kutnik	20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo