



## Pneumatska ekscentar brusilica, tip: G2438-65C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079655 G2438-65C
GTIN	7322590012755
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke. Za **grubo brušenje i međubrušenje** s 5 mm pomakom. Priključak za **vanjsko usisavanje**.

#### Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

#### Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

### Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Težina	0,9 kg
maksimalan broj okretaja	12000 min <sup>-1</sup>
maksimalna potreba za zrakom	540 l/min

Radna buka	85 dB(A)
Tip usisa	Eksterni
Oznaka proizvođača	G2438-6.5C
Ø brusnog diska	150 mm
Hod	5 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

## Pribor

Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 400	567775 400
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 320	567775 320
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 60	567775 60
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 120	567775 120
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 40	567775 40
PU disk za brušenje na čičak-trakuDynaMaze Vanjski Ø 150 mm	567872 150
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 600	567775 600
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 800	567775 800
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 240	567775 240
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 180	567775 180
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 80	567775 80